

CREATES

IOM

DEEP CLEANSING MIST SHOWER

ディープクレンジング ミストシャワーイオムプラス

ナノバブルミストの力で
汚れもニオイも
毛穴からスツキリ!

ディープクレンジングミストシャワー

「イオムプラス」は、3つのミストモードを搭載!

頭皮も、お顔も、背中など全身も、ナノバブルの力で
汚れやニオイを毛穴からすっきり洗浄!

さらに節水効果※もバッチリ! ※最大70%の節水効果(当社調べ)

最大
約**70%**
節水効果!
(当社調べ)

頭皮までしっかり届く! 新機能スカルプミストモードを搭載!

スカルプ
ミストモード

頭皮にミストがしっかり届き
毛穴まですっきり洗浄

フェイシャル
ミストモード

優しいミストで肌を磨き
ツルツルの美肌に

ボディ
ミストモード

背中など毛穴が気になる
部分も隅々まで洗浄


3つのポイント!!

ハイスペックかつリーズナブル! /

1.「ナノバブル」が毛穴の中の汚れまで届く

イオムプラスのミストシャワーから1mlあたり約2.38億個放出される大量の「ナノバブル」が、お肌のしわや毛穴の中まで届き、皮脂汚れやメイク汚れを吸着しながらしっかり洗浄。加齢臭や男子臭などの気になるニオイの原因となる毛穴の中に蓄積した汚れにも働きかけます。また、お肌の水分量を高めながら不要な角質をケアし、潤いと透明感のあるお肌に導きます。

■ナノバブルによるお肌の洗浄メカニズム




ナノバブルがお肌のしわや
毛穴の中まで入り込む。




皮脂汚れやメイク汚れを
吸着し、汚れを浮かせて洗浄。

■洗浄力のマイクロスコープ試験


シャワー前



ノーマルシャワー



フェイシャルミストモード



※手洗い後、水気を取り除き、乾燥状態の手の甲にファンデーションとマスカラを塗布。①一般的なノーマルシャワー ②イオムプラス フェイシャルミストモードで 水温40℃のシャワー水流を60秒あてた後、肌表面をマイクロスコープで観察。(マスカラはお湯で落ちるタイプを使用)
※当社調べ

■ナノバブルとは？

一般の水道水中には目に見えない微細な気泡が存在し、0.1mm~0.001mmの気泡は「マイクロバブル」、0.001mm以下の気泡は「ナノバブル」と呼ばれています。近年の研究により、水に圧力や刺激を加えることで、大きな気泡は小さくなり、小さい気泡ほど洗浄力が高まることが発見されました。

1mm
ミリバブル

0.1mm
マイクロ
バブル

0.001mm
ナノバブル

2.選べる6種のシャワーモード。新機能「スカルプミストモード」搭載

ミストシャワー孔を従来モデルの10個から16個に増やし、これまでのミストシャワーの課題だった「水流の弱さ」「温まりにくさ」を改善しました。新機能の「スカルプミストモード」はナノバブルミストが頭皮まで届き、毛穴に詰まった汚れをすっきりと洗い流します。デリケートなお顔には優しいフェイシャルミストモード、背中など体の広範囲にはしっかりした水流で洗浄するボディミストモード、そのほか通常のシャワーモードや強め水流のジェットモードなど6種類のシャワーモードをそれぞれのお好みで使い分ける事ができます。



スカルプ
ミストモード

頭皮にミストが
しっかり届き、
毛穴まですっきり洗浄



フェイシャル
ミストモード

優しいミストで
肌を磨き
ツルツルの美肌に



ボディ
ミストモード

背中など毛穴が
気になる部分も
隅々まで洗浄



ストレート
モード

水流アップで
体を温め
素早く洗浄



ストレート
ジェットモード

やや強めの水流で
全身を
しっかり洗浄



ジェット
モード

強めの水流で
頭皮など
心地よく洗浄

3.家計に嬉しい、最大約70%の節水率

※フェイシャルミストモード使用時

イオムプラスの節水率は、約40%~70%※毎日使うシャワーにかかる水道料を節約できると同時に、お湯を沸かす光熱費も削減できます。※当社調べ[検証条件]水道蛇口水圧0.12Mpaで計測・弊社従来品[KIREITO]と比較

1人あたり 4,380円 ▶ **2,409円** 4人家族の場合 17,520円 ▶ **9,636円**

※1人1回50L使用として ※水道料金1L 0.24円として仮定 ※地域・使用状況等により節水率・節約金額に変動があります



IOM

DEEP CLEANSING MIST SHOWER

ディープクレンジング ミストシャワー IOM+ (イオムプラス)

店頭販売価格 **9,900円** (税込)

Mod.CIMSH-X06N 商品内容:シャワーヘッド本体
(ホース用アダプター3種付)シリコンパッキン